


Profil podpěry HMIA-E10- -

Číslo dílu: 566894

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. délka profilu	3000 mm
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnost výrobku podle délky	3.2 kg/m
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptéru	Tvárný legovaný hliník, eloxováno
Materiál šroubů	ocel