

Měřicí modul CPX-CMIX-M1-1

Číslo dílu: 567417

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostika	Diagnostika orientovaná na kanál a modul
Odolnost zkratu	ano
Diagnostika specifická pro zařízení	Podpětí modulů nízké napětí měřicího systému pomocí lokálního displeje se 7 segmenty
Max. počet modulů	9
Zobrazení	displej se sedmi segmenty
Indikátory stavu	žlutá LED = PL (sílové napájení) červená LED = chyba
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Překlenutí výpadku sítě	10 ms
Příkon při jmenovitém provozním napětí	80 mA
Certifikát	C-Tick
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	140 g
Počet pohonů na větev	1
Počet větví pohonů	1
Max. délka vedení	30 m
Elektrické připojení řídicího rozhraní	Zásuvka M9 5 vodičů
Řídicí rozhraní	digitál. Sběrnice CAN s protokolem Festo
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA