

Hadice z plastu PEN-.-U

Číslo dílu: 567448

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-22 °F...140 °F
Barva	modrá hnědá žlutá zelená přírodní červen. černá stříbrná bílá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE