

Hadice z plastu PLN-.-U

Číslo dílu: 567449

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-22 °F...178 °F
Barva	modrá hnědá žlutá zelená přírodní červen. černá stříbrná bílá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE