


Přímočarý pohon DGC-18- -HD-

Číslo dílu: 567547

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	1 mm...3000 mm
Průměr pístu	18 mm
Tlumení	tlumič nárazu, tvrdá charakteristika tlumič nárazu, měkká charakteristika
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	přídavné saně, standardní, vlevo přídavné saně, standardní, vpravo
Provozní tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	153 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	153 N
Pohybující se hmotnost	0.921 kg...1.06 kg
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	3.85 kg...3.99 kg
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.071 kg
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)