

hadice z plastu PUN-H-1/8-GE-150-CB

č. dílu: 567969

FESTO

přípustná pro použití v potravinářství (odolná hydrolyze).
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	1/8
poloměr ohybu relevantní průtoku	0.039 Fuß
min. poloměr ohybu	0.02 Fuß
provozní tlak závislý na teplotě	-14.4 ... 145 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
bezpečnost potravin	podle prohlášení výrobce
okolní teplota	-31 ... 145 °F
hmotnost výrobku dle délky	0.06 oz/ft
barva	žlutá
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)