

Saně Mini DGSC-6-10-P-L

Číslo dílu: 569793

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm
Průměr pístu	6 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkách v kleci
Konstrukce	kinematika pohybové desky
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
Opakovatelná přesnost	0,2 mm
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	10 °C...50 °C
Max. síla Fy	20 N
Max. síla Fz	20 N
Max. moment Mx	0.3 Nm
Max. moment My	0.4 Nm
Max. moment Mz	0.4 Nm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	12.7 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	17 N
Pohybující se hmotnost	17 g
Hmotnost výrobku	42 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
Pneumatické připojení	M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	POM
Materiál těsnění	NBR

Parametr	Hodnota
Materiál vedení	Vysoce legovaná ocel
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál pístitnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová