

Elektrická připojovací deska CAPC-F1-E-M12

Číslo dílu: 570042

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	50 mm x 148 mm x 28 mm
Rozhraní průmyslové sítě	2x zásuvka M12, 5 pinů
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Max. napájení proudem	4 A
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	85 g
Délka kabelu	20 m
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA