

Hadice z plastu PAN-MF-6X1-SW

Číslo dílu: 570358

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	6 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	35 mm
Vnitřní Ø	4 mm
Min. poloměr ohybu	15 mm
Odpovídá normám	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězů
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-] minerální olej
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-60 °C...100 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.016 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 65 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PA12-P