

Hadice z plastu PAN-MF-12X1,5-SW

Číslo dílu: 570361

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	12 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	70 mm
Vnitřní Ø	9 mm
Min. poloměr ohybu	50 mm
Odpovídá normám	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetěží
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] minerální olej
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-60 °C...100 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.051 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším Ø 12 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 65 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PA12-P