


# Zásuvka MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Číslo dílu: 570367

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vychází z norem                              | EN 175301-803                                                       |
| Odpovídá normám                              | EN 61984                                                            |
| Ochrana proti výbuchu                        | dbejte na upozornění v osvědčení<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Četnost připojování                          | 50                                                                  |
| Výstup kabelu                                | úhlový                                                              |
| Upozornění k výstupu kabelu                  | přemístitelný o 90°                                                 |
| Elektrické připojení 1, funkce               | strana koncových zařízení                                           |
| Elektrické připojení 1, konstrukce           | hranat.                                                             |
| Elektrické připojení 1, druh připojení       | zásuvka                                                             |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu        | úhl.                                                                |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika | připojovací obrazec tvaru C, podle EN 175301-803                    |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů    | 3                                                                   |
| Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče | 3                                                                   |
| Elektrické připojení 1, způsob upevnění      | na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5                  |
| Elektrické připojení 2, funkce               | strana řízení                                                       |
| Elektrické připojení 2, připojovací technika | šroubová svorka                                                     |
| Elektrické připojení 2, počet pinů/žil       | 3                                                                   |
| Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily   | 3                                                                   |
| Rozsah provozního napětí, DC                 | 0 V...30 V                                                          |
| Rozsah napájecího napětí AC                  | 0 V...24 V                                                          |
| Proudová zatížitelnost při 40 °C             | 6 A                                                                 |
| Odolnost nárazům napětí                      | 0.8 kV                                                              |
| Připojení ochranného vodiče                  | k dispozici                                                         |
| Kabelové šroubení                            | M12x1,5                                                             |
| Přípustný průměr kabelu                      | 4 mm...6 mm                                                         |
| Průřez přírodních vodičů                     | 0.25 mm²...0.5 mm²                                                  |

| Parametr                                 | Hodnota                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stupeň krytí                             | IP65<br>podle IEC 60529             |
| Upozornění ke stupni krytí               | v namontovaném stavu                |
| Okolní teplota                           | -25 °C...125 °C                     |
| Shoda s LABS                             | VDMA24364-B2-L                      |
| Upozornění k materiálu                   | v souladu s RoHS                    |
| Třída znečištění                         | 3                                   |
| Upozornění týkající se stupně znečištění | v namontovaném stavu                |
| Třída odolnosti korozi KBK               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Materiál tělesa                          | zesílený PA                         |
| Barva tělesa                             | černá                               |
| Materiál těsnění                         | HNBR                                |
| Materiál nástrčných kontaktů             | Pocínovaná mosaz                    |