

Koncová deska VMPAL-EPL-CPX

Číslo dílu: 570783

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	40 mm
Délka	107.3 mm
Max. počet pozic pro ventily	32
Konstrukce ventilového terminálu	lze kombinovat různé velikosti ventilů
Maximální počet cívek ventilů	32
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	130 g
Elektrické připojení 1, funkce	průmyslová síť
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	interní pro CPX
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál koncové desky	Hliníkový tlakový odlitek vyztužený PA