


Vkládací deska VABF-S4-1-S

Číslo dílu: 570851

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	26 mm
Vychází z norem	ISO 15407-2
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0,3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	295 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Připojení řídícího tlaku vzduchu 14	připojovací deska, velikost 26 mm, podle ISO 15407-2
Připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
Pneumatické připojení 4	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
Připojení pneumatiky 5	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál desky	Tvárný legovaný hliník,