


Nástrčná spojka NECU-FCG40-K

Číslo dílu: 570895

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 60603-13
Četnost připojování	50
Výstup kabelu	rovný
Hmotnost výrobku	5 g
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec FC
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	40
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace zarážkou
Elektrické připojení 2, připojovací technika	zařezávací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1.5 A
Jmenovitý průřez vodičem	0.13 mm ² AWG26
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	zesílený PTB
Materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno