

Pohon s ozubeným řemenem

ELGG-TB-...-45- -

Číslo dílu: 571059

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pastorek pohonu, účinný průměr	24.83 mm
Pracovní zdvih	50 mm...900 mm
Velikost	45
Prodloužení ozubeného řemenu	0.08 %
Modul ozubeného řemenu	3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s ozubeným řemenem
Druh motoru	krokový motor servomotor
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	1 m/s...3 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,1 mm
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Momenty ploch 2. stupně ly	15700 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	17940 mm ⁴
Max. hnací moment	1.24 Nm
Max. síla Fy	100 N
Max. síla Fz	100 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	16.1 N
Max. posuvová síla Fx	100 N
Moment při chodu naprázdno	0.2 Nm
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.011 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	1.54 kg.cm ²
Posuvová konstanta	78 mm/ot
Referenční životnost	2500 km
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.69 g

Parametr	Hodnota
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	4230 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	100 g
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka pohonu	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál řemenice	silně legovaná nerezová ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál svěrných těles ozubeného řemenu	beryliový bronz
Materiál ozubeného řemenu	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug