

Vodící jednotka

ELFR-...-55- -

Číslo dílu: 571437

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní zdvih	50 mm...1500 mm
Velikost	55
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	Vodící osa bez pohonu
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	1 m/s...3 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Momenty ploch 2. stupně ly	38300 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	41180 mm ⁴
Max. síla Fy	300 N
Max. síla Fz	300 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	10 N
Referenční životnost	5000 km
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	0 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	4550 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	77 g
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka pohonu	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál vodící lišty	ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku eloxován