

Hadice z plastu
PAN-MF-4X0,75-SW-500
Číslo dílu: 572091

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	4 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	15 mm
Vnitřní Ø	2.5 mm
Min. poloměr ohybu	10 mm
Odpovídá normám	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetěží
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 bar...31 bar -13.775 psi...449.5 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-] minerální olej
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-60 °C...100 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.008 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 65 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PA12-P