

Konstantní škrticí ventil VMPA-FT-NW0.5-10

Číslo dílu: 572545

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrcení
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	9 l/min...12 l/min
Provozní tlak	-0.9 bar...10 bar
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Jmenovitá světlost	0.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...40 °C
Teplota média	-5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.06 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník,