


Spojovací kabel NEBS-L1G4-K-5-LE4

Číslo dílu: 572577

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	s držákem popisových štítků
Četnost připojování	100
Hmotnost výrobku	106 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec L1J
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace zarážkou
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	13 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	42 mm
Průměr kabelu	4.1 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,15 mm
Konstrukce kabelu	4 x 0,17 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.17 mm ²
Konce vodičů	odříznuto natupo
Stupeň krytí	IP40
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...60 °C
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	2
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	bílá
Materiál nástrčných kontaktů	Bronz, pozinkovaný
Materiál izolační dutinky	PVC