

Modul se vstupy CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Číslo dílu: 572606

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Hmotnost výrobku	167 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP20
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Indikace LED	1 centrální diagnostika 16 stav kanálu
Diagnostika	Zkrat/přetížení na kanál
Parametrizace	Doba zářímí kontaktu vstupu Doba prodloužení signálu Chování po zkratu Modul sledování
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 15 mA
Počet vstupů	16
Charakteristika vstupů	IEC1131-T2, typ 01
Spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 15 V
Spínací logika vstupů	PNP (spíná kladné napětí)
Filtrace vstupu	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms lze parametrizovat)
Max. celkový proud vstupů na modul	1.8 A
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ne
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění na modul