

Šroubení T s nástrčnými koncovkami QBMT-1/8-1/4-U

Číslo dílu: 573068

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Mini
Jmenovitá světlost	0.138 in
Druh těsnění na závitovém čepu	Potah
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar T
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	5.16 ft lbf
Hmotnost výrobku	0.564 oz
Způsob upevnění	vnější šestihran 7/16
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit NPT1/8
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším průměrem 1/4"
Okolní teplota, °F	32 °F...140 °F
Barva uvolňovacího kroužku	šedá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno PBT
Materiál těsnění závitů	PTFE
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál těsnění hadice	NBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová