

**Připojovací lišta**  
**VABM-L1-10G-G18-20-GR**  
Číslo dílu: 573432

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                         | Hodnota                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozteč                                           | 10.5 mm                             |
| Montážní poloha                                  | libovoln.                           |
| Max. počet pozic pro ventily                     | 20                                  |
| Certifikát                                       | c UL us - Recognized (OL)           |
| Třída odolnosti korozi KBK                       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Skladovací teplota                               | -20 °C...60 °C                      |
| Hmotnost výrobku                                 | 873 g                               |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14           | M5                                  |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84 | M5                                  |
| Připojení pneumatiky 1                           | G1/8                                |
| Pneumatické připojení 3                          | G1/8                                |
| Připojení pneumatiky 5                           | G1/8                                |
| Upozornění k materiálu                           | v souladu s RoHS                    |
| Materiál připojovací lišty                       | tvárná slitina hliníku              |