


# Připojovací lišta VABM-L1-14W-G14-9-GR

Číslo dílu: 573505

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                         | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozteč                                           | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montážní poloha                                  | libovoln.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. počet pozic pro ventily                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certifikát                                       | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Třída odolnosti korozi KBK                       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Shoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií    | Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Třída čistého prostoru                           | Třída 6 podle ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skladovací teplota                               | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hmotnost výrobku                                 | 1344 g                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14           | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84 | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Připojení pneumatiky 1                           | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pneumatické připojení 2                          | G 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pneumatické připojení 3                          | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pneumatické připojení 4                          | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Připojení pneumatiky 5                           | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Upozornění k materiálu                           | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiál připojovací lišty                       | tvárná slitina hliníku                                                                                                                                                                                                                                                                           |