


Připojovací lišta VABM-L1-14W-G14-10-GR

Číslo dílu: 573506

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	16 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	10
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Třída 6 podle ISO 14644-1
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1445 g
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	M5
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	M5
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/4
Pneumatické připojení 4	G1/8
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku