

Elektrická připojovací deska VAVE-L1-1VR8-LP

Číslo dílu: 573919

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Ochrana proti přepólování	bipolární
Dodatečné funkce	zhášení jisker
Indikace stavu signálu	LED
Jmenovité provozní napětí DC	12 V 24 V
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Max. utahovací moment	0.27 Nm
Hmotnost výrobku	3.2 g
Elektrické připojení	3 piny / 2 piny M8 / - konektor/zásuvka
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se samořezným šroubem
Barva tělesa	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	PA
Materiál těsnění	EPDM
Materiál tělesa	PA
Materiál šroubů	kalená ocel