

# Připojovací lišta VABM-L1-10HW-G18-16-M-GR

Číslo dílu: 573930

FESTO



## Technické údaje

| Parametr   | Hodnota  |
|--|--|
| Rozteč   | 10.5 mm  |
| Montážní poloha                                  | libovoln.  |
| Max. počet pozic pro ventily                     | 16   |
| Třída odolnosti korozi KBK                       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi  |
| Shoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií    | Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Třída čistého prostoru                           | Třída 6 podle ISO 14644-1  |
| Skladovací teplota                               | -20 °C...60 °C   |
| Hmotnost výrobku                                 | 844 g  |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14           | M5   |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84 | M5   |
| Připojení pneumatiky 1                           | G1/8   |
| Pneumatické připojení 2                          | M7   |
| Pneumatické připojení 3                          | G1/8   |
| Pneumatické připojení 4                          | M7   |
| Připojení pneumatiky 5                           | G1/8   |
| Upozornění k materiálu                           | v souladu s RoHS   |
| Materiál připojovací lišty                       | tvárná slitina hliníku   |