

Elektrická připojovací deska VAVE-L1-1VK6-LP

Číslo dílu: 573941

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vlastnosti kabelu	pro statická použití
Ochrana proti přepólování	bipolární
Dodatečné funkce	zhášení jisker
Indikace stavu signálu	LED
Jmenovité provozní napětí DC	12 V 24 V
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Max. utahovací moment	0.27 Nm
Min. poloměr ohybu kabelu	34 mm
Hmotnost výrobku	11 g
Elektrické připojení	2 piny / 2 vodiče úhlová zásuvka / kabel hranatý tvar / volné konce vodičů
Konstrukce kabelu	2 x 0,25 mm ²
Průměr kabelu	3.4 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
Délka kabelu	0.5 m
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se samořezným šroubem
Barva tělesa	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	PA
Materiál těsnění	EPDM
Materiál tělesa	PA
Materiál pláště kabelu	TPV

Parametr	Hodnota
Materiál šroubů	kalená ocel