


# přímočarý portál DHSL-25-DGC63FAS-EGC120BS

č. dílu: 574536

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 25
jmenovitá zátěž	0 ... 25 kg
pohon v ose Z	EGC-120-BS
druh pohonu v ose Z	elektrick. s vřetenem
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 1,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	DGC-63-FA
druh pohonu v ose Y	pneumat.
mezipoloha v ose Y	1x
zdvih v ose Y	0 ... 5,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,02 mm