


# prostorový portál DHSR-1-EGC80TB-EGC70TB-DGSL10

č. dílu: 574543

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	prostorový portál 1
jmenovitá zátěž	0 ... 1 kg
pohon v ose Z	DGSL-10
druh pohonu v ose Z	pneumat.
zdvih v ose Z	0 ... 200 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,01 mm
pohon v ose Y	EGC-70-TB
druh pohonu v ose Y	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 1,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,08 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,08 mm
pohon v ose X	EGC-80-TB
druh pohonu v ose X	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose X	libovol.
zdvih v ose X	0 ... 8,500 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose X	± 0,08 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose X	± 0,08 mm