

Rozbočovače/slučovače s vícepólovým konektorem NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Číslo dílu: 574587

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	24 mm
Výška	23 mm
Délka	113 mm
Indikace provozuschopnosti	zelená LED
Indikace stavu	žlutá LED
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	74 g
Elektrické připojení 1	přímá zásuvka, M8, 3 piny
Elektrické připojení 2	přímý konektor M12x1, 8 pinů
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	3 A
Proudová zatížitelnost, každá pozice pro připojení	2 A
Stupeň krytí	IP68
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	zesílený PTB
Barva tělesa	šedá
Materiál těsnění	FPM
Materiál nástrčných kontaktů	poniklováno a pozlaceno
Materiál zásuvky	mosaz, poniklováno