


# Konektor NECU-S1W9-C2-ACO

Číslo dílu: 574588

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	4-40 UNC-2B
Hmotnost výrobku	59 g
Rozhraní průmyslové sítě	Zásuvka, SUB-D, 9pólová
Elektrické připojení 1	zásuvka, Sub-D, 9 pinů
Elektrické připojení 2	šroubovací svorka, lze stínit
Přenosová rychlost	1 Mbit/s
Přípustný průměr kabelu	8 mm 8 mm
Průřez přívodních vodičů	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	75 % při 25 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PC, zesíleno