


Konektor
NECU-S1W9-C2-APB
Číslo dílu: 574589

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	4-40 UNC-2B
Hmotnost výrobku	57.48 g
Rozhraní průmyslové sítě	Zásuvka, SUB-D, 9pólová
Elektrické připojení 1	konektor Sub-D, 9 pinů
Elektrické připojení 2	svorka IDC
Přenosová rychlost	12 Mbit/s
Přípustný průměr kabelu	8 mm 8 mm
Průřez přívodních vodičů	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	75 % při 25 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PC, zesíleno