



Základní ventil C-5/2-1/4

Číslo dílu: 5750

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1400 l/min
Provozní tlak	1 bar...10 bar
Jmenovitá světlost	6.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Řídicí tlak	2 bar...10 bar
Max. frekvence spínání	40 Hz
Spínací čas vyp.	28 ms
Spínací čas zap.	24 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	na přípojovací desku
Připojení řídicího tlaku 12	G1/8
Připojení řídicího tlaku vzduchu 14	G1/8
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Pneumatické připojení 4	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál membrány	PUR