



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní hloubka	24 mm
Výška	91 mm
Délka	41 mm
Certifikát	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	150 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Rozhraní průmyslové sítě, druh	CANopen
Rozhraní průmyslové sítě, připojovací technika	konektor Sub-D 9 pinů
Rozhraní pro průmyslovou síť, přenosový výkon	9,6 kbit/s až 1 Mbit/s