


Zakrytí SAMH-S-N8-L-SC

Číslo dílu: 575818

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	do drážky T
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Způsob upevnění	se západkou lze shora nasadit do drážky
Hmotnost výrobku	0.39 g
Materiál krytky	PA
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L