


Svorkovnice
NECU-L3G7-C1
Číslo dílu: 576319

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Četnost připojování	100
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	12.8 g
Elektrické připojení	7 pinů pérová svorka přímý konektor
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	12 A
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Průřez přívodních vodičů	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi pocínované