

# Připojovací blok VABM-B10-20E-G38-6

Číslo dílu: 576343

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                            | Hodnota                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozteč                              | 22 mm                               |
| Montážní poloha                     | libovoln.                           |
| Max. počet pozic pro ventily        | 6                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK          | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Hmotnost výrobku                    | 1425 g                              |
| Způsob upevnění                     | s průchozí dírou                    |
| Připojení řídicího tlaku 12         | G1/8                                |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 14 | G1/8                                |
| Připojení pneumatiky 1              | G3/8                                |
| Pneumatické připojení 3             | G3/8                                |
| Připojení pneumatiky 5              | G3/8                                |
| Upozornění k materiálu              | v souladu s RoHS                    |
| Ateriál připojovací lišty           | tvárná slitina hliníku              |