

# Připojovací blok VABM-B10-20E-N38-6

Číslo dílu: 576355

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	22 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	6
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	1425 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	NPT1/8
Připojení řídicího tlaku vzduchu 14	NPT1/8
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Pneumatické připojení 3	NPT3/8
Připojení pneumatiky 5	NPT3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku