


Připojovací blok VABM-B10-20S-G14-3

Číslo dílu: 576418

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	22 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	439 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku