

Připojovací blok
VABM-B10-20E-G38-3-P3
Číslo dílu: 576442

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	22 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	574 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	G1/8
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 3	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Aterriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku