


Napájecí deska VABF-B10-20-P1-G18

Číslo dílu: 576491

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment	1.4 Nm
Hmotnost výrobku	13 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál napájecí desky	Hliníkový tlakový odlitek