


Připojovací deska VMPAC-AP-14-SP-1

Číslo dílu: 576576

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	32.8 mm
Délka	169 mm
Rozteč	26.8 mm
Max. počet pozic pro ventily	1
Provozní tlak	-0.9 bar...8 bar
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	160 g
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Pneumatické připojení 4	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA