


Blok dvouručního ovládání ZSB-1/8-B

Číslo dílu: 576656

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4 mm
Druh ovládání	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Bezpečnostní funkce	dvouruční ovládání
Úroveň vlastností (PL)	dvouruční ovládání / kategorie 1, úroveň vlastností c
Provozní tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	50 l/min
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje a zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro stroje
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Úřad, který vydal certifikát	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	420 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s vnitřním závitem volitelně:
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tlakový odlitek z hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován