

Nástrčná spojka L NPQH-L-Q12-E-P10

Číslo dílu: 578274

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	11 mm
Hloubka zasunutí hadice	19.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar L
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Úřad, který vydal certifikát	NSF C0523185
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...] voda (tekutá, bez ledu)
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz prohlášení o shodě NSF/ANSI 169
Okolní teplota	0 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	48.6 g
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, chemicky poniklováno
Materiál záchytného kroužku	PEI
Materiál uvolňovacího kroužku	mosaz, chemicky poniklováno
Materiál těsnění hadice	FPM
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál podpůrného kroužku	PEI