

# Nástrčná spojka T NPQH-T-Q6-E-P10

Číslo dílu: 578381

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                                 |
| Jmenovitá světlost                     | 5 mm                                                                     |
| Hloubka zasunutí hadice                | 15.8 mm                                                                  |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                                |
| Tvar                                   | tvar T                                                                   |
| Velikost balení                        | 10                                                                       |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                        |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi        |
| Upozornění k provoznímu tlaku          | voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C                                         |
| Úřad, který vydal certifikát           | NSF C0523185                                                             |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Třída čistého prostoru                 | Třída 4 podle ISO 14644-1                                                |
| Vhodnost pro použití v potravinářství  | viz prohlášení o shodě<br>NSF/ANSI 169                                   |
| Okolní teplota                         | 0 °C...150 °C                                                            |
| Hmotnost výrobku                       | 23.2 g                                                                   |
| Připojení pneumatiky 1                 | pro hadici s vnějším Ø 6 mm                                              |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 6 mm                                              |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál tělesa                        | mosaz, chemicky poniklováno                                              |
| Materiál záchytného kroužku            | PEI                                                                      |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | mosaz, chemicky poniklováno                                              |
| Materiál těsnění hadice                | FPM                                                                      |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                                            |
| Materiál podpůrného kroužku            | PEI                                                                      |