

**Připojovací deska**  
**VMPA2-FB-APF-2-1-S0**  
Číslo dílu: 578865

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                     | Hodnota                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Šířka                        | 47 mm                                         |
| Délka                        | 107.3 mm                                      |
| Rozteč                       | 21 mm                                         |
| Max. počet pozic pro ventily | 2                                             |
| Provozní tlak                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar        |
| Řídicí tlak, MPa             | 0.3 MPa...0.8 MPa                             |
| Řídicí tlak                  | 3 bar...8 bar                                 |
| Provozní médium              | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Třída odolnosti korozi KBK   | 0 - žádné nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Okolní teplota               | -5 °C...50 °C                                 |
| Hmotnost výrobku             | 153 g                                         |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS                              |
| Materiál připojovací desky   | tlakový odlitek z hliníku                     |