



Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil

CJ-5/2-1/2

Číslo dílu: 5815

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2, bistabilní
Pneumatický pracovní výstup	G1/2
Provozní tlak	1 bar...12 bar
Řídicí tlak	2 bar...10 bar
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Pneumatické připojení 3	G1/2
Pneumatické připojení 4	G1/2
Připojení pneumatiky 5	G1/2