

Pneumatická řadová svorka

LT-2-PK-3-DA

Číslo dílu: 5866

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	0.1 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	5.2 g
Pneumatické připojení	nátrubek PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS