


Vidlicová koncovka SG-M10X1,25

Číslo dílu: 6144

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M10x1,25
Odpovídá normám	DIN 71752 ISO 8140
Připojení závitem	vnitřní závít M10x1,25
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	0.9 kN
Hmotnost výrobku	103 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu	ocel pozinkováno
Materiál vidlice	ocel pozinkováno
Materiál matice	ocel pozinkováno