Uzavírací krytka
CV-PK-4-B

Číslo dílu: 6214

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	10
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 6 mm pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm s převlečnou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	TPE-U(PU)